

medisun® HF-216

QUANG TRỊ LIỆU CHUYÊN NGHIỆP CHO TAY VÀ CHÂN

Điều trị hiệu quả bệnh
chàm eczema, bệnh vẩy
nến và bạch biến trên tay
và chân.



medisun[®] HF-216

ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ BỆNH CHÀM ECZEMA TRÊN TAY VÀ CHÂN

medisun[®] HF-216 ứng dụng trong điều trị tại lòng bàn tay, mu bàn tay, mu bàn chân và lòng bàn chân. Tư thế điều trị thoải mái trong khi ngồi.

CÁC TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT CỦA MEDISUN[®] HF-216:

- Có thể điều trị cả hai bàn tay và bàn chân cùng một lúc
- Mô đun 2 hoặc 4 đèn
- Phạm vi (P) UVA- hoặc UVB 311
- Màn hình cảm ứng hoặc vi điều khiển với đầu vào J/cm²
- Công tắc tự động tắt vào cuối thời gian phơi chiếu
- Liều lượng giới hạn được lập trình
- Bộ đếm thời gian vận hành được tích hợp
- Thiết kế chuyên nghiệp với 8 hoặc 16 đèn hiệu suất cao
- Tấm bảo vệ acrylic
- Đồng nhất tối ưu thông qua phản xạ phản chiếu để tăng khả năng khuếch đại cường độ
- Các mô đun được thiết kế gọn nhẹ
- Vỏ kim loại chắc chắn với lớp nhựa bao phủ
- Chân để di động với bánh xe có phanh cố định
- Sự tỏa nhiệt thấp
- Bao gồm kính bảo vệ chống tia UV cho bệnh



Màn hình cảm ứng PC




Chân để di động với bánh xe có phanh cố định

MEDISUN® HF-216 VỚI MÔ ĐUN 2 ĐÈN



Vi điều khiển với màn hình LC



medisun® HF-144

CÁC TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT CỦA MEDISUN® HF-144:

Tính năng tương tự HF-216

- Mục đích điều trị cho tay và chân
- Kiểm soát vi điều khiển với đầu vào J/cm²
- Công tắc tự động tắt vào cuối quá trình phơi chiếu
- Liều lượng giới hạn được lập trình
- Tấm bảo vệ acrylic
- Bộ đếm thời gian vận hành được tích hợp
- Đồng nhất tối ưu thông qua phản xạ phản chiếu để tăng khả năng khuếch đại cường độ
- Vỏ kim loại chắc chắn với lớp nhựa bao phủ
- Sự tỏa nhiệt thấp
- Bao gồm kính UV bảo vệ cho bệnh nhân

Các tính năng đặc biệt khác

- Thiết kế linh động, có thể đặt trên bàn hoặc trên sàn nhà
- Thiết kế chuyên nghiệp với 4 đèn hiệu suất cao



medisun® HF-216 / HF-144

THỜI GIAN PHƠI CHIẾU NGẮN

Cường độ tia cực tím cao của đèn hiệu suất cao medisun đảm bảo thời gian phơi chiếu ngắn.

Kính bảo vệ UV cho bệnh nhân

bao gồm khi

giao hàng



CHỈ ĐỊNH


- Bệnh vẩy nến
- Bệnh chàm dị ứng
- Bệnh bạch biến
- Quang hóa trị liệu PUVA
- Viêm da đa hình ánh sáng (PLD)

DỮ LIỆU ĐẶT HÀNG


	Mã hàng HF-216 (mô đun 2)	Mã hàng HF-216 (mô đun 4)	Mã hàng HF-144 (mô đun đơn)
LOẠI			
PUVA	3843	2017	7001
UVB₃₁₁	3844	2018	7002
TÙY CHỌN: ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG-PC	Thông số kỹ thuật của các phiên bản của điều khiển PC có sẵn theo yêu cầu		

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	HF-216 (mô đun 2)	HF-216 (mô đun 4)	HF-144 (mô đun đơn)
KÍCH THƯỚC	L 80 x W 72 x H 100 cm	L 80 x W 72 x H 100 cm	L 58 x W 42 x H 8 cm
ĐẦU RA TỐI ĐA	800 W	800 W	600 VA
TRỌNG LƯỢNG	55 Kg	70 Kg	10 Kg
NGUỒN CẤP	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
ĐÈN UV	8 x 36 W	16 x 36 W	4 x 36 W
PHẠM VI UV:			
UVA		315 – 400 nm	
UVB₃₁₁		310 – 315 nm	
PHIÊN BẢN		PUVA or UVB ₃₁₁	
CHỨNG CHỈ		CE 0197	
WEEE-REG.-NO.		DE 91065138	



UVB₃₁₁



UVA

Bảo lưu thay đổi kỹ thuật